




BACINELLA RACCOLTA CONDENSA art. 11100105-11100100-11100101

ISTRUZIONI

Le bacinelle di raccolta condensa, sono realizzate in lamiera elettrozincata e verniciata con polveri poliestere altamente resistenti agli agenti atmosferici. Le bacinelle si adattano a tutti i tipi di staffe-mensole mod. STANDARD (TSM-TSE), INOX (TSM-TSE), GIOTTO (SG-MG), SOSPENSIONE (TSP), a FINESTRA (MF), a RINGHIERA (MR) e a TERRAZZO presenti nel catalogo Tecnosystemi.

CODICE	MODELLO	A mm.	B mm.	C mm.
11100105	BACINELLA PICCOLA	max. 820	340	25
11100100	BACINELLA GRANDE	max. 980	390	25
11100101	BACINELLA MAXI	max.1100	550	25



Posizionare i due braccetti scorrevoli "B" ai lati della bacinella di raccolta "A" come indicato in figura 1, in modo tale che i fori di aggancio si trovino in corrispondenza dei fori presenti sulla staffa per il supporto dell'unità esterna e quindi fissarla alla stessa. Posizionare quindi la pipetta portagomma, fornita in dotazione, "C" nel foro di scarico presente sul fondo della bacinella.

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

